

exel


EXCELENCIA EN ASIENTOS PARA BAÑOS



FLUXÓMETRO 96

LÍNEA ESPECIALIZADA

- Modelo institucional.
- Recomendado para clubs, restaurantes y hoteles.
- Perno de zinc que protege del óxido.
- Fabricacion de colores especiales



FLUXÓMETRO 96



DATOS TÉCNICOS:

- Diametro exterior:**
 - Largo: 46 cm
 - Ancho: 35.6 cm
- Diametro interior:**
 - Ancho: 21.3 cm
- Distancia entre goznes:** 13.5 cm
- Tipo de aro:** Abierto
- Peso unitario armado:** 0.792 kg.
- Peso neto unitario:** 1.054 kg.
- Peso neto master:** 6.901 kg.
- Piezas por empaque:** 6 piezas.
- Cubicaje contenedor 40 pies:** 4,176 piezas.

COLORES:

Vitromex

- Blanco
- Hueso
- Negro

Lamosa

- Hueso

Cato

- Marfil

EL MEJOR ASIENTO PARA LAS SIGUIENTES CERÁMICAS:

VITROMEX

Apolo flux



LAMOSA

Viena



CATO

Flux alargada

Handicaped flux



AMERICAN S.

Olimpico flux



HELVEX

AST1

Bolben



CAPIZI

Flux regio

Capizi confort



MASFIELD

Flux adriatico

FLux Baltico



CONTENIDO:



- 1 Asiento de baño
- 2 Tornillos
- 2 Tuercas.
- 2 Rondanas.

1 INSTALACIÓN DE LOS TORNILLOS Y ASIENTO:

A) Introduzca el tornillo en el gozne y en el barreno de la cerámica.




2 FIJACIÓN AL INODORO:

Inserte la rondana y tuerca en el tornillo y gire en el sentido contrario de las manecillas del reloj.



SISTEMA DE FIJACIÓN RÁPIDA

* NO UTILICE PALANCA PARA APRETAR LA TUERCA.



3 ¡LISTO! YA TIENE INSTALADO SU NUEVO ASIENTO



* Se recomienda apretar la tuerca una semana después de su instalación.