


exel

EXCELENCIA EN ASIENTOS PARA BAÑOS



CONFORT 92 LÍNEA RESIDENCIAL

- Nuevo Sistema de fijación reforzado.
- Nuevo gozne ajustable.
- Perno de zinc que protege del óxido.
- Amplia gama de colores.
- Alto brillo en su acabado.



CONFORT 92



DATOS TÉCNICOS:

- 
Diametro exterior:
 - Largo: 42 cm
 - Ancho: 36.2 cm
- 
Diametro interior:
 - Ancho: 21.6 cm
- 
Distancia entre goznes: 13.5 cm
- 
Tipo de aro: Abierto
- 
Peso unitario armado: 1.061 kg.
- 
Peso neto unitario: 1.274 kg.
- 
Peso neto master: 13.314 kg.
- 
Piezas por empaque: 10 piezas.
- 
Cubicaje contenedor 40 pies: 7,500 piezas.

COLORES:

Vitromex

-  Blanco
-  Beige
-  Durazno
-  Rosa Crepúsculo
-  Gris
-  Azul Claro
-  Verde Caribe
-  Azul Báltico
-  Verde Fresco
-  Verde Jade
-  Verde Ecológico
-  Granada
-  Negro

Cato

-  Beige
-  Rosa
-  Gris
-  Verde Jade
-  Azul Holanda
-  Coral
-  Marfil
-  Amarillo
-  Azul Colonial
-  Verde

Lamosa

-  Beige
-  Durazno
-  Gris Plata
-  Verde Jade
-  Azul Holanda
-  Salmón
-  Azul Celeste
-  Azul Cozumel
-  Verde Caribe
-  Rojo Pigale

Orion

-  Beige
-  Gris Claro
-  Azul Adriático

CONFORT 92

EL MEJOR ASIENTO PARA LAS SIGUIENTES CERÁMICAS:

VITROMEX

Apolo



AMERICAN S.

Tropic petit

Colony Afton



CAPIZI

Alexandra



MASFIELD

Happy

Mazara



CONFORT 92

CONTENIDO:




- 1 Asiento de baño
- 2 Tornillos
- 2 Tuercas
- 2 Arandelas Metálicas.

1 INSTALACIÓN DE LOS TORNILLOS Y ARANDELAS




A) Coloque la arandela dentro de la cavidad del gozne.




B) Introduzca el tornillo dentro de la arandela metálica y en el barreno de la cerámica.

2 FIJACIÓN AL INODORO:

*Coloque la tuerca sujetándola para evitar que gire y utilice un desarmador plano para que se realice el ajuste del asiento a la cerámica.



* NO UTILICE PALANCA PARA APRETAR LA TUERCA.



3 ¡LISTO! YA TIENE INSTALADO SU NUEVO ASIENTO



* Se recomienda apretar la tuerca una semana después de su instalación.