

exel


EXCELENCIA EN ASIENTOS PARA BAÑOS



FLUXÓMETRO 92

LÍNEA ESPECIALIZADA

- Modelo institucional.
- Recomendado para clubs, restaurantes y hoteles.
- Perno de zinc que protege del óxido.
- Fabricacion de colores especiales



FLUXÓMETRO 92



DATOS TÉCNICOS:

- Diametro exterior:**
 - Largo: 41.8 cm
 - Ancho: 36.6 cm
- Diametro interior:**
 - Ancho: 22.6 cm
- Distancia entre goznes:** 13.7 cm
- Tipo de aro:** Abierto
- Peso unitario armado:** 0.647 kg.
- Peso neto unitario:** 0.883 kg.
- Peso neto master:** 9.531 kg.
- Piezas por empaque:** 10 piezas.
- Cubicaje contenedor 40 pies:** 5,100 piezas.

COLORES:

Vitromex

-  Blanco
-  Hueso
-  Negro

Cato

-  Marfil

EL MEJOR ASIENTO PARA LAS SIGUIENTES CERÁMICAS:

LAMOSA

Sahara



CATO

Handicapped

Flux Redonda



AMERICAN S.

New Cadet Flux

Zafiro flux



HELVEX

Nao

Olimpa



CAPIZI

Flux lerma



FLUXÓMETRO 92


CONTENIDO:



- 1 Asiento de baño
- 2 Tornillos
- 2 Tuercas.
- 2 Rondanas.

1 INSTALACIÓN DE LOS TORNILLOS Y ASIENTO:

A) Introduzca el tornillo en el gozne y en el barreno de la cerámica.



2 FIJACIÓN AL INODORO:

Inserte la rondana y tuerca en el tornillo y gire en el sentido contrario de las manecillas del reloj.




Importante:
La rondana debe estar en esta posición para poder hacer presión a la tuerca

Tuerca con sistema de auto-cierre al presionar contra la rondana haciendo más rápido el atornillado

SISTEMA DE FIJACIÓN RÁPIDA

* NO UTILICE PALANCA PARA APRETAR LA TUERCA.



3 ¡LISTO! YA TIENE INSTALADO SU NUEVO ASIENTO



* Se recomienda apretar la tuerca una semana después de su instalación.